


Zigbee System



Medicon




제품 사양

제품명	Medicon	주파수대역	2.4GHz~2.4835GHz
Scene	8Scene	송신출력	최대 0dBm
프로토콜	IEEE 802.15.4 RF	전원	DC 3V (AAA 1.5 2개 사용)
수신강도	-94dBm	제품크기	W70XH120XD15(mm)

특장점

1. 8scene 연출 (디코더와 연동)
2. 취침 및 기상 시간, 알람 소리설정 기능

각부의 명칭 및 기능



자명등 기능
기상 30분, 15분, 5분 전부터 음악과 함께 단계별로 밝아져 개운한 아침기상을 유도하는 기능.

취침등 기능
취침 30분, 15분, 5분 전 동안 서서히 빛이 꺼지면서 편안하게 숙면을 도와주는 기능.

SIH(Sun In House) 기능
하루 동안의 빛 중에서 원하는 빛을 선택하여 생활에 연출하도록 세팅된 8가지 빛.

FLS-2




제품 사양

제품명	FLS-2	주파수대역	2.4GHz~2.4835GHz
Scene	8 Scene	송신출력	최대 0dBm
프로토콜	IEEE 802.15.4 RF	전원	DC 3V (AAA 1.5 2개 사용)
수신강도	-94dBm	제품크기	W70XH120XD15(mm)

특장점

1. 8scene 연출 (디코더와 연동) / 저장 및 호출
2. 8ch 개별제어 가능

각부의 명칭 및 기능



DA02Z




■ 제품 사양

모 델 명	DA02Z	정 격 입 력	AC 220V, 60Hz, 2A
주 파 수 대 역	ZigBee 2.4GHz	정 격 출 력	PWM Max. 1A/Ch
프 로 토 콜	IEEE 802.15.4 RF	출 력 부 하	DimSlim or DimSlimLine (10 X 14W, 8 X 21W, 6 X 28W, 5 X 35W)
수 신 감 도	-94dBm		
송 신 출 력	최대 0dBm		

■ 특 장 점

- 필룩스에서 제공되는 감성조명스위치의 제어신호를 받아 DimSlim램프를 제어합니다.
- 밝기제어는 16단계로 설정되어 있으며, 감성조명스위치를 동작할 때마다 각 단계별로 밝기가 조정됩니다. (1단계 : 최저조도 - 16단계 : 최고조도)

■ 제품결선도



DB02Z



■ 제품 사양

모 델 명	DB02Z	정 격 입 력	AC 220V, 60Hz 2A
주 파 수 대 역	2.400GHz - 2.4835GHz	정 격 출 력	AC 220V, Max. 2A
프 로 토 콜	IEEE 802.15.4 RF	출 력 부 하	DimPac/DimDecoLine(Max. 12개) 백열램프, 할로겐램프
수 신 감 도	-94dBm		
송 신 출 력	최대 0dBm		

■ 특 장 점

- 필룩스에서 제공되는 감성조명스위치의 제어신호를 받아 DimPac, DimDecoLine, 백열램프, 할로겐 램프를 제어합니다.
- 밝기제어는 16단계로 설정되어 있으며, 감성조명스위치를 동작할 때마다 각 단계별로 밝기가 조정됩니다. (1단계 : 최저조도 - 16단계 : 최고조도)
- 각 SCENE별 밝기로 초기화되어 출하됩니다.

■ 제품결선도

